

**CC.T 060204, Sort: CA510**

Beställningsdata

Ordernummer	260092 CA510
GTIN	4960664696437
Artikelklass	25E

Beskrivning

CC.T 060204 CA510 Sort: CA510
spån-brytare: HQ
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 140 - 450 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	HQ
Hörnradie	0,4 mm

Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning