

Garant**Aluminiumhörnfräs, Cylindriskt skaft, Ø D: 32/3****Beställningsdata**

Ordernummer	211755 32/3
GTIN	4067263107057
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärsplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) och 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) används måste hållarens vändskärsplattsäten modifieras.

OBS!:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

Teknisk beskrivning

Rampningsvinkel α_{\max}	4,39 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	19,56 mm
Ø D ₃	22 mm
Passande vändskär	ZDHT 1505
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Skär-Ø D _c	32 mm
Skrivsats för vändskär	219878 4 (15IP)
spiralfräsning Ø D _{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	54 mm

Antal skär Z	3
totallängd L_{tot}	100 mm
spiralfräsning a_p	8 mm
Utkragningslängd L_1	40 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skrivsats för vändskär 10 delar Typ 4	219878 4
Momentmejslar med digital display, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659912 500
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP