

Garant**Aluminium-hörnfräsar med gänga, för vändskärplattor ZD..****Beställningsdata**

Ordernummer	211757 42/4
GTIN	4067263107071
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Höghöghastighetsfrässystem för höga skärhastigheter. Absolut exakt vändskärplattbäddning. Mycket hög vridstyvhet genom optimerad centrifugalkraftsäkring.

Observera:

Innan vändskäret nr 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) och 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) används måste hållarens vändskärplattsäten modifieras.

OBS!:

Rekommenderat vridmoment för fastsättning av spännskruvar na nr 219878 4 och 219878 5 utgör **3,2 Nm**.

Teknisk beskrivning

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	74 mm
totallängd L_{tot}	40 mm
Antal skär Z	4
Rampningslängd L för α_{\max}	29,56 mm
spiralfräsning a_p	9 mm
Skär- $\varnothing D_c$	42 mm
$\varnothing D_3$	32 mm

Ø D ₂	29 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	82 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Rampningsvinkel α _{max}	2,9 grad
Fästgंगा M	M16
Passande vändskär	ZDHT 1505
Skruvsats förvändskär	219878 4 (15IP)
Skaffform	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Skruvsats förvändskär 10 delar Typ 4	219878 4
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP