

**CCMT 09T308, Sort: SW05****Beställningsdata**

Ordernummer	260098 SW05
GTIN	4960664629497
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 09T308 SW05 Sort: SW05
spån-brytare: MQ
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,1 - 1 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 100 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	MQ
Primäranvändning	Ti
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 100 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärdjup a_p	0,1 - 1 mm

Sort	SW05
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning