


**Garant****CC.T 060202, Sort: HU7310**

### Beställningsdata

Ordernummer	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Primäranvändning	N
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
spån-brytare	AM
Hörnradie	0,2 mm
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd

ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning