

**Garant****DNMG 150604, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	250760 HB7020
GTIN	4045197699541
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 150604 HB7020 Sort: HB7020  
spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 350 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Hörnradie	0,4 mm

spån-brytare	SM
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning