

Garant**CC.T 060202, Sort: HB7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260140 HB7310
GTIN	4045197667649
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	AM
Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	N
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202

Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning