

**KOMET KUB Centron® borkrona, Ø DC: 26mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236650 26
GTIN	4047109025585
Artikelklass	24L

Beskrivning**Utförande:**

- **Processäker till 8 (9)×D.**
- **Centrering genom centrerspets och styrtapp.**
- **Styv skiljepunkt mellan stomme och borkrona.**
- **Styrtappens diameter är avstämmd till vändskär med 0,4 mm hörnradier. För genomgående hål kan styrtappens diameter anpassas med underlagsfolie.**

Användningsdata:

- **För roterande och stående samt lodrät och vågrät användning i alla material.**
- **Med centreringsspets nr 236655–236657.**
- **Med vändskär nr 236740–237080.**

Passar till:

Grundstomme nr 236652–236654.

leveransinnehåll:

Borkrona inklusive styrtapp (reservstyrtapp nr 236658).

Från Ø 65 mm med vändskärsinsatser (vändskärsinsats inställbar +1 mm utvändigt på Ø).

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	WOEX 040304
Centreringsspetsens storlek	26

Grundstommestorlek	26
Antal skär Z	1
Skruv för grundstomme	239652 6IP2
Skruvsats förvändskär	239655 8IP3 (1,28 Nm)
Serie	KUB Centron®
NominellØ D	26
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver snedställd utgång
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx Plus klämskrusats10 delar Drivanordning 8IP1	239655 8IP1
KOMET® stomme Ø DC 26 mm	236653 26
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
KOMET KUB Centron® centreringsspets HSS Typ 26	236655 26
KOMET® stomme Ø DC 26 mm	236652 26
KOMET KUB Centron® centreringsspets HSS Typ 26	236656 26
KOMET® stomme Ø DC 26 mm	236654 26
KOMET KUB Centron® centreringsspets hårdmetall Typ 26	236657 26
Torx Plus klämskrusats10 delar Drivanordning 6IP	239655 6IP