

**DNMG 150608, Sort: CA4515****Beställningsdata**

Ordernummer	250797 CA4515
GTIN	
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	110 - 360 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
spån-brytare	STD
Primäranvändning	K
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,7 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA4515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning