

Garant**DN.G 150608, Sort: HB7415**

Beställningsdata

Ordernummer	250762 HB7415
GTIN	4045197663498
Artikelklass	21G

Beskrivning

DN.G 150608 HB7415 Sort: HB7415

spån-brytare: TIM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mmMatning f : 0,1 - 0,25 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 50 - 70 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 70 m/min
Primäranvändning	S
Matning f	0,1 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	TIM
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm

Sort	HB7415
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning