


**DNMG 150612, Sort: CA510**

**Beställningsdata**

Ordernummer	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

DNMG 150612 CA510 Sort: CA510  
 spån-brytare: PS  
 Skärdjup  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Matning  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 450 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 450 m/min
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	PS
Skärdjup $a_p$	1 - 4 mm
Sort	CA510

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning