

**CCMT 060204, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260192 CA510
GTIN	4960664696451
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
spån-brytare	GK
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning