

Garant**CC.T 120404, Sort: CB7010**

Beställningsdata

Ordernummer	260158 CB7010
GTIN	4045197668271
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120404 CB7010 Sort: CB7010
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Sekundär användning	M
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 240 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning	70 - 180 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	CB7010
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning