



Sticksågbladssats, Beteckning: T301CHM-E



Beställningsdata

Ordernummer	588525 T301CHM-E
GTIN	4059952537900
Artikelklass	54B

Beskrivning

Utförande:

Sticksågblad med optimerad tandgeometri för renare snitt **i plast**. Fäste enkelnockskäft
Hårdmetalltänder, maximal livslängd vid arbete i hårda och nötande material.ex.
glasfiberarmerade plaster (**CFK, GFK**) eller mineralbaserade material (**Corian®**, **Varicor®**).

leveransinnehåll:

Tredelad

Teknisk beskrivning

Tandelning	3,3 mm
Bladlängd	117 mm
Sågbladsmaterial	VHM
Lämplighet	_T301CHM
Skivtjocklek (plast)	5-65 mm
Snitttyp	rak tandning, fin
Beteckning	T301CHM
optimerad för material	mineraliska material
Antalblad	3
Produktslag	Sticksågblad

