

**VNMG 160408, Sort: SW05****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 251754 SW05   |
| GTIN         | 4960664629930 |
| Artikelklass | 25E           |

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Skärförhållande                       | kontinuerligt   |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,2 - 1 mm      |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 50 - 140 m/min  |
| spån-brytare                          | MQ              |
| Hörnradie                             | 0,8 mm          |
| Matning $f$                           | 0,05 - 0,3 mm/v |
| Primäranvändning                      | Ti              |
| Sort                                  | SW05            |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning  |
| Skärmaterial                          | VHM             |
| ISO-kod vändskär                      | VNMG 160408     |
| Antal byten/skär                      | 4               |

Produktslag

Vändskär för svarvning