




## Sats med tigersågblad, Beteckning: 1157CHM-E



### Beställningsdata

Ordernummer	588700 1157CHM-E
GTIN	4059952534701
Artikelklass	54B

### Beskrivning

#### Utförande:

Tigersågblad **för metall. Hårdmetallbelagda tänder**, för bärarblad med maximal belastningskapacitet som samtidigt är flexibelt.

Kraftfullt, grovt snitt. Perfekt för räddningstjänst- och brytarbeten.

#### OBS!:

Sågblad av hårdmetall: Sänk slagfrekvensen, arbeta utan pendling eller användning av kylmedel.

### Teknisk beskrivning

optimerad för material	INOX
Snitttyp	rak tandning, snabb (grov)
Sågbladsmaterial	VHM
Plåttjocklek (perforerad panel)	4-12 mm
Beteckning	1157CHM
Bladlängd	225 mm
Tanddelning	3 mm
Metallprofil (öppen)	< 175 mm
Antalblad	1
Produktslag	Tigersågblad

