



Sats med tigersågblad, Beteckning: 555CHC-E



Beställningsdata

Ordernummer	588700 555CHC-E
GTIN	4059952534541
Artikelklass	54B

Beskrivning

Utförande:

Tigersågblad **för metall. Högt sågblad** möjliggör ett snitt med hög vinkelprecision. Exakta, raka snitt med mycket lång användningstid i grova stålprofiler eller gjutjärnrör. Idealisk för rivningsarbeten.

OBS!:

Sågblad av hårdmetall: Sänk slagfrekvensen, arbeta utan pendling eller användning av kylmedel.

Teknisk beskrivning

Snittypp	vinkelrätt snitt
Snittypp	vinkelrätt snitt
Metallprofil (öppen)	< 50 mm
optimerad för material	Betong
Sågbladsmaterial	VHM
Tanddelning	3 mm
Antalblad	1
Plåttjocklek (perforerad panel)	4-12 mm
Bladlängd	100 mm
Produktslag	Tigersågblad

