

**VNMG 160404, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Primäranvändning	M
spån-brytare	MQ
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning