

**CCMT 060204, Sort: CA6525**

## Beställningsdata

Ordernummer	260192 CA6525
GTIN	4960664491773
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 140 m/min
spån-brytare	GK
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Primäranvändning	M
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning