

**Garant****Finspindelsats Ø 9,75–30,1 mm, Anslutning: HW63****Beställningsdata**

Ordernummer	237566 HW63
GTIN	4045197816672
Artikelklass	29W

**Beskrivning****Utförande:**

Med **digitalt spindelhuvud** nr 237568, **digital displayenhet** nr 237601, borrhängar och tillbehör i väskan.

**Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i Ø.**

**Med extra precisionsavläsning på 0,001 mm i Ø.**

Ø-inställning med mycket litet vändglapp genom direkt mätsystem.

**För Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Användningsdata:**

För ursvarningsstål med skaft-Ø 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär **typ CC..0602.**

**leveransinnehåll:**

1 spindelns: nr 237568 HW63

vardera 1 borrhäng (max. utsvarningslängd): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06

1 vändskär: nr 260052 Sort CU7010 (CCMT 060204)

1 digital displayenhet: Nr 237601

**Reservdel:**

Vändskärsskruv nr 219830.

**Rekommendation:**

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Invändig: ja

## Teknisk beskrivning

Anslutning	HW63
Energiförsörjning	Batteridrivna
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Antal ingående batterier	1
Batterityp	LR3
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

## Tillbehör

Vändskärshållare för bryggor	237565
Borrstång	237632
Borrstång	237634
Borrstång	237636
CC.T 060204 Sort CU7010	260052 CU7010
Spindelnos Ø 9,75 – 88,1 mm Anslutning HW63	237568 HW63
Borrstång	237630
Sats utan fäste Ø 9,75–164 mm	237598
indikeringsenhet digital	237601