

**CCMT 060204, Sort: CA4515**

Beställningsdata

Ordernummer	260192 CA4515
GTIN	4960664610617
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	K
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
spån-brytare	GK
Sort	CA4515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning