

**CCMT 060202, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260190 CA510
GTIN	4960664696444
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 450 m/min
Primäranvändning	P
spån-brytare	GK
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060202
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning