

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, obelagd, Ø f9 D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	220306 20
GTIN	4034221141989
Artikelklass	26Y

Beskrivning**OBS!:**

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Förstahandsvalet för tillämpningar med långa uthäng och labila fastspänningsförhållanden. För extra lugn gång vid långa uthäng bör helst HM-förlängningar användas.

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,4 mm
totallängd L	40 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
skär-Ø D	20 mm
Skärlängd L ₂	30 mm
Matning f _z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,05 mm
rekommenderat åtdragningmoment	80 Nm
DUO-LOCK gränssnitt	DL20
Ø D ₂	19,3 mm
Utkragningslängd L ₁	30 mm
Nyckelvidd SW	16 mm
Tolerans nom.-Ø	f8

Antal skär Z	4
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Skärdelning	Oregelbunden
Spiralvinkel	37 grad
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		