

Garant**CC.T 09T308, Sort: HB7310**

Beställningsdata

Ordernummer	260152 HB7310
GTIN	4045197668196
Artikelklass	21G

Beskrivning

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	350 - 600 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	N
spån-brytare	AM
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,1 - 4 mm
Sort	HB7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM

ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning