


**DNMG 150612, Sort: CA6525**

**Beställningsdata**

Ordernummer	250798 CA6525
GTIN	4960664471751
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

DNMG 150612 CA6525 Sort: CA6525  
 spån-brytare: MS  
 Skärdjup  $a_p$ : 0,7 - 4 mm  
 Matning  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	MS
Matning $f$	0,1 - 0,35 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 220 m/min
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,7 - 4 mm
Sort	CA6525

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning