

**Garant****CCGT 120402, Sort: HU7310**

## Beställningsdata

Ordernummer	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,05 - 0,5 mm/v
spån-brytare	AM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	350 - 600 m/min
Skärdjup $a_p$	0,1 - 4 mm
Sort	HU7310
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCGT 120402
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning