

Garant**Eco-spännhållare PWLNL 95°, för vändskärplattor WN., vänster****Beställningsdata**

Ordernummer	251905 16/06
GTIN	4045197651150
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	30 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Passande vändskär	WN.. 0604..
ISO-kod hållare	PWLNRL 1620X06
Hävarmsskruv	259018 4
Vändskärsstorlek	6 mm
Skaftmått	16 mm
Hävarm	259015 6
Fjäder	259046 2

Underläggsplatta	259031 9
totallängd L	77 mm
Serie	Eco
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/251905-16/06>