

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	20 mm
Hävarm	259015 2
Fjäder-sats	259044 2
Passande vändskär	WN.. 0804..
Huvudängd L ₁	20 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
ISO-kod hållare	PWLNRL 2020K08
Underläggsplatta	259031 40
Hävarmsskruv	259018 2
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 40	259031 40
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500