

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, obelagd, Ø f9 D1/R: 12/3,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	220307 12/3,0
GTIN	4034221141590
Artikelklass	26Y

Beskrivning**OBS!:**

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Förstahandsvalet för tillämpningar med långa uthäng och labila fastspänningsförhållanden. För extra lugn gång vid långa uthäng bör helst HM-förlängningar användas.

Teknisk beskrivning

Matning f_z för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,03 mm
totallängd L	24 mm
skärhuvud-Ø D	12 mm
Hörnradie	3 mm
Nyckelvidd SW	9,5 mm
Utkragningslängd L_1	18 mm
rekommenderat åtdragningmoment	30 Nm
Ø D_2	11,5 mm
DUO-LOCK gränssnitt	DL12 mm
Tolerans nom.-Ø	f8
Antal skär Z	4
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Skärindelning	Oregelbunden
Spiralvinkel	40 grad
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
Skaftutförande	med gänga
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		