

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	MWLNLR/L 2020K08
Stift	259049 2
Underläggsplatta	259031 41
Vändskärsstorlek	8 mm
Skrivsats	259023 2
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Spännjärn	259038 12
Huvudängd L ₁	28 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
Skaftmått	20 mm
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 41	259031 41
Stift Typ 2	259049 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Spännjärn Typ 12	259038 12
Skruvsats 10 delar Typ 2	259023 2
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500