

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 3
Huvudängd L ₁	32 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	KNUX 1604.. R/L
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Skruv för klamp	259021 3
Underläggsplatta	259031 4
Klamp	259038 16
Fjäder	259046 3
ISO-kod hållare	CKJNR/L 2525M16
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad

Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 3	259044 3
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Fjäder Typ 3	259046 3
Underläggsplatta Typ 4	259031 4
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Skruv för fastspänningsanordning Typ 3	259021 3
Spännjärn Typ 16	259038 16
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600