

Garant**eco-skärhållare kort, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/08 mm**

Beställningsdata

Ordernummer	251905 20/08
GTIN	4045197651198
Artikelklass	21U

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

OBS!:

Kylvätskeöverföring möjlig bara i kombination med GARANT eco-System-fästen nr 319001 – 319886 eller vid skaftlängd < 125 mm dessutom nr 317900.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: PWLNR/L 2020X08

Passande vändskär: WN.. 0804..

Funktionsbredd L₄: 25 mm

Huvudängd L₁: 34 mm

totallängd L: 93 mm

Underläggsplatta: 259031 19

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	PWLNR/L 2020X08
Hävarmsskruv	259018 3
Huvudängd L ₁	34 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
Fjäder	259046 1

Hävarm	259015 3
Underläggsplatta	259031 19
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	8 mm
totallängd L	93 mm
Användning	Vänster
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	95 grad
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Hävarm Typ 3	259015 3
PrecisionBit för sexkant, skaft E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Underläggsplatta Typ 19	259031 19
Fjäder Typ 1	259046 1
Skruv förhävarm Typ 3	259018 3