

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	30 mm
ISO-kod hållare	CKJNR/L 2020K16
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för klamp	259021 3
Fjäder	259046 3
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	KNUX 1604.. R/L
Fjäder-sats	259044 3
Underläggsplatta	259031 6
Klamp	259038 17
Huvudängd L ₁	32 mm
totallängd L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej

Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Spännjärn Typ 17	259038 17
Skruv för fastspänningsanordning Typ 3	259021 3
Underläggsplatta Typ 6	259031 6
Fjäder-sats 10 delar Typ 3	259044 3
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 4 mm	674242 4
Fjäder Typ 3	259046 3
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600