

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251917 16/08
GTIN	4045197651389
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	PWLNR/L 1616H08
Fjäder-sats	259044 2
Hävarm	259015 2
Huvudängd L <sub>1</sub>	20 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
Fjäderstift-sats	259047 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Hävarmsskruv	259018 2
Skaftmått	16 mm
Underläggsplatta	259031 40
Vändskärsstorlek	8 mm
totallängd L	100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvävning utvändig
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Underläggsplatta Typ 40	259031 40
Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Hävarm Typ 9	259015 9
Fjäder-sats 10 delar Typ 2	259044 2
Hävarmsskruv Typ 8	259018 8
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500