

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	32 mm
Underläggsplatta	259031 40
Vändskärsstorlek	8 mm
Hävarmsskruv	259018 8
Fjäderstift-sats	259047 2
ISO-kod hållare	A25R PWLNR/L08
Passande vändskär	WN.. 0804..
Fjäder-sats	259044 2
Hävarm	259015 2
Mittförskjutning L_3	17 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarm Typ 2	259015 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Underläggsplatta Typ 40	259031 40
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Hävarmsskruv Typ 8	259018 8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500