

**CCMT 120404, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260202 CA510
GTIN	4960664696529
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 450 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	GK
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning