

**CCMT 120412, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	260206 CA6525
GTIN	4960664491865
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 140 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
spån-brytare	GK
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120412
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning