

Garant**Stålborrhållare A.. PWLNR 95°, för vändskärplattor WN.., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	6 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	21 mm
Hävarm	259015 14
Passande vändskär	WN.. 0604..
ISO-kod hållare	A16M PWLNR/L06
Mittförskjutning L_3	11 mm
Hävarmsskruv	259018 10
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L_2	15,25 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Skaftform	Stål
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Användning

Plansvarvning

Produktslag

Svarvbom

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/251942-16/06>
