

**DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, Ø f9 D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	220323 16
GTIN	4034221125781
Artikelklass	26Y

Beskrivning**Utförande:**

DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan användas som universalverktyg. Unik ändgeometri för rampning och borr-cirkulärfräsning. Förstahandsvalet för tillämpningar med korta uthäng. **DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series:** Förstahandsvalet för tillämpningar med långa uthäng och labila fastspänningsförhållanden. För extra lugn gång vid långa uthäng bör helst HM-förlängningar användas.

Teknisk beskrivning

Hörnfasbredd vid 45°	0,32 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm
Utkragningslängd L_1	24 mm
DUO-LOCK gränssnitt	DL16
Tolerans nom.-Ø	f8
rekommenderat åtdragningmoment	60 Nm
Hörnfasvinkel	45 grad
Nyckelvidd SW	13 mm
skär-Ø D	16 mm
Ø D ₂	15,5 mm

totallängd L	36 mm
Skärlängd L ₂	24 mm
Antal skär Z	8
Beläggning	AlTiN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Skärledning	Oregelbunden
Spiralvinkel	35 grad
Matningsriktning	horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	0,05×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
passande grundhållare	med gänga
Produktslag	Skärinsats för fräning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	700 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	235 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	35 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	200 m/min	K

Uni	lämplig
Olja	lämplig
vått maximal	lämplig
vått minimal	lämplig
torrt	lämplig
Luft	lämplig