

Garant**Eco-spännhållare PSSNR 45°, för vändskärplattor SN.., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	251102 16/12
GTIN	4045197650696
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

- **Positioneringen inom skalan garanterar en smidig kylmedelstillförsel.**
- **Optimal kringspolning av skäreppen med kylvätska.**

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900–319886.

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skaftmått	16 mm
Hävarmsskruv	259018 3
Fjäder	259046 1
Vändskärsstorlek	12 mm
Huvudängd L ₁	34 mm
Hävarm	259015 3
Passande vändskär	SN.. 1204..
Underläggsplatta	259031 14

ISO-kod hållare	PSSNR/L 1616X12
totallängd L	81 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/251102-16/12>