

**CCMT 120404, Sort: CA6525****Beställningsdata**

Ordernummer	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 140 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
spån-brytare	GK
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	CA6525
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning