

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/08mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251943 25/08
GTIN	4045197656995
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Fjäder-sats	259044 2
Mittförskjutning L ₃	17 mm
Passande vändskär	WN.. 0804..
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	32 mm
Hävarmsskruv	259018 8
Vändskärsstorlek	8 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Underläggsplatta	259031 40
ISO-kod hållare	A25R PWLNR/L08
Hävarm	259015 2
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L ₂	24 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Fjäder-sats 10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 40	259031 40
Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Hävarmsskruv Typ 8	259018 8
Hävarm Typ 2	259015 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500