

Transport- och staplingsbehållare med fasta väggar, Effektivt djup × effektiv bredd: 1200X1000mm



Beställningsdata

Ordernummer	963560 1200X1000
GTIN	4251572702755
Artikelklass	96l

Beskrivning

Utförande:

Robust transport- och staplingsbehållare av stålplåt med W-stolputformning och falsad pellare. Med stabil rörliknande väggfals upptill, stabila rundräfflor i väggar och botten, specifikt etikettfält för fraktsedlar (vilket gör att fraktsedlarna går lättare att lossa). Robusta staplings- och uppfångningshörn med kranöglor. Storbehållare kan förflyttas med kran med hjälp av certifierad kranbalk i vertikala lyftkättingar med krokar. Underkörningshöjd 100 mm.

Fasta väggar.

Lackering:

Musgrå RAL 7005.

OBS!:

Finns också i färgerna eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011 och gentialablå RAL 5010. Begär offert.

Teknisk beskrivning

Vägg utförande	fast vägg
frigångsbredd	860 mm
lyftförmåga	2000 kg
olika storlekar kan staplas på varandra	nej
Tresidig staplingskant	nej

Bredd	1060 mm
Staplingshörn med kranöglor	ja
Frigångshöjd	100 mm
Stapelbar	ja
bärförmåga vid stapling	10000 kg
Maximal stapelhöjd	600 mm
fyllhöjd	500 mm
kan lyftas med kran	ja
vikt	60 kg
höjd	670 mm
frigångsdjup	1060 mm
Material	stålplåt
Djup	1260 mm
med gaffelfickor	nej
Färg	musgrå RAL 7005
effektivt djup	1200 mm
invändig bredd	1000 mm
Produktslag	Stor transport- och staplingsbehållare