



## Förlängningsledning, 400 V / 16 A, Typ: 10N



### Beställningsdata

Ordernummer	081188 10N
GTIN	4007123251520
Artikelklass	08B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44). Neopren-gummikabel, tål olja, bensin, UV-strålning. Med stänkvattenskyddad gummikontakt och -koppling.**

**Neoprengummikabel H07RN-F 5G1,5.**

#### Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

### Teknisk beskrivning

Typ	10N
material kabel	Neopren
kabelkonstruktion	5G1,5
Kabelklass	H07RN-F
kabellängd	10 m
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
IP-skyddsklass	IP 44
Energiförsörjning	Nätdriven

Kontakttyp ingång	F
Produktnamnsattribut	400 V / 16 A
nätspänning	400 V
Produktslag	Förlängningskabel

---

## Tillbehör

Kabelupphängningssystem CableFix Typ L	081191 L
Kabelupphängningssystem CableFix Typ XL	081191 XL
Kabelupphängningssystem CableFix Typ S	081191 S