

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 2
Underläggsplatta	259031 20
Hävarm	259015 2
Fjäder-sats	259044 2
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	SN.. 1204..
ISO-kod hållare	PSSNR/L 2525M12
Vändskärsstorlek	12 mm
Fjäderstift-sats	259047 2
Huvudängd L ₁	29 mm
Funktionsbredd L ₄	32 mm
totallängd L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej

Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Hävarmsskruv Typ 2	259018 2
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Underläggsplatta Typ 20	259031 20
Hävarm Typ 2	259015 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500