



## Vinkelslipmaskiner Ackumulator, Typ: 4933478437



### Beställningsdata

Ordernummer	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt M18 FUEL™ batteridrivna vinkelslip med **reglerbart varvtal**.

- **5 hastighetssteg för bästa möjliga resultat vid bearbetning av rostfritt stål och aluminium samt rost- och färgborttagning.**
- **RAPIDSTOP™ för snabb bromsning av skivan på mindre än 2 sekunder, starkt användarskydd.**
- **Icke låsbar säkerhetskontakt som ger starkt användarskydd.**

Version med **dödmanskontakt** för hög användarsäkerhet.

#### leveransinnehåll:

**Exkl. batterier och laddare.** Inklusivt antivibrationshandtag, skyddshuv, dammskyddsgaller, spännsats och HD-box.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073809 och nr 073840.

### Teknisk beskrivning

Dödmanskoppling	ja
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
maximalt varvtal:	3500 - 8500 min <sup>-1</sup>
vikt	2,7 kg
Batterityp	Litiumjon

Antal ingående batterier	0
Mjukstart	ja
tillverkarens beteckning	M18FSAGF125XPDB-OX
maximalt kapdjup	33 mm
Kickbackstopp	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
maximala vibrationer enligt EN	5,01 m/s <sup>2</sup>
Batterispänning	18 V
överbelastningsskydd	ja
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V
maximal skiv-Ø	125 mm
Återstartspärr	ja
Produktslag	Vinkelslipmaskiner