



Sladdlös mutterdragare, Typ: M12FID2-2



Beställningsdata

Ordernummer	074014 M12FID2-2
GTIN	4058546376710
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

- Robust, kraftfull batteridriven FUEL™ slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-motor.
- Lång motorlivslängd och hög energieffektivitet.
- Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning.
- Batteriladdningsindikator.
- LED-belysning av arbetsområdet.
- Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – enastående effekterreglering.
- DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.

Kompakt slagskruvdragare (127 mm längd) med 1/4 tum sexkantbitsfäste.

Fördel:

Toppmodell FUEL™.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, HD-box.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Batterispänning	12 V
mått verktygshållare	1/4 tum
slaghastighet 2:ans växel	0 - 2900 min ⁻¹
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
lämpligt för material	Stål
tillverkarens beteckning	M12 FID2-202X
batterikapacitet	2 Ah
fästprofil verktygshållare	HEX (E 6,3)
typisk användning	Strong
vikt	0,9 kg
Energiförsörjning	Batteridriven
maximalt vridmoment 1:a steget	170 Nm
slaghastighet 3:ans växel	0 - 3600 min ⁻¹
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
maximala vibrationer enligt EN	1,5 m/s ²
slaghastighet 1:ans växel	0 - 1700 min ⁻¹
Produktslag	Slagskruvdragare

Tillbehör

Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12
Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C