

HOLEX®**CCMT 09T304 Set om 10 stycken, Sort: HBX130****Beställningsdata**

Ordernummer	260214 HBX130
GTIN	4045197668639
Artikelklass	22D

Beskrivning

CCMT 09T304 Set om 10 stycken HBX130 Sort: HBX130

spån-brytare: MM

Skärdjup a_p : 0,1 - 3,75 mmMatning f : 0,06 - 0,36 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 200 m/min
Matning f	0,06 - 0,36 mm/v
Skärdjup a_p	0,1 - 3,75 mm
Primäranvändning	M
spån-brytare	MM
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm

Sort	HBX130
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Serie	Skärhållare
Serie	eco-skärhållare
Serie	Skärhuvud
Serie	Borrstång
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Antal byten/skär	2
Vändskärstilldelning	neutral