

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/15mm**Beställningsdata**

Ordernummer	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 37
Hävarm	259015 12
Fjäder-sats	259044 6
Fjäderstift-sats	259047 4
Huvudängd L ₁	30 mm
ISO-kod hållare	PSKNR/L 2525M15
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	SN.. 1506..
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Vändskärsstorlek	15 mm
Hävarmsskruv	259018 11
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 37	259031 37
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Hävarm Typ 12	259015 12
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500