

HEDI

Mobil LED-strålkastare, 230 V, effektförbrukning: 30W



Beställningsdata

Ordernummer	081211 30
GTIN	4003644002177
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Lamphus av pressgjuten aluminium med aluminiumreflektor och ljuskälla. Strömbrytare på lamphuset.

SMD-LED-strålkastare för mobil användning t bruk med kraftigt stativ (skydd runt om).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	30 W
ljusflöde	2500 lm
vikt	4400 g
Anslutningskabel längd	5 m
Belysning	LED-modul
Energiförsörjning	Nätdriven

märkspänning	230 V
IP-skyddsklass	IP 54
totallängd	240 mm
total bredd	200 mm
totalhöjd	280 mm
Produktnamnsattribut	230 V
Produktslag	Strålkastare